



# BetteUltra 1600-2000 mm



Darstellung mit vormontiertem Minimum-Wannenträger (T1).


## Information

Ab einer Schenkellänge von 1500 mm empfehlen wir den Einsatz von 2 Unterstützungsfüßen B57-0232 oder von 2 Unterstützungsfüßen BetteLevel B57-0426.


Die Unterstützungsfüße B57-0232 und B57-0426 können nicht mit dem vormontiertem Minimum-Wannenträger (T1) kombiniert werden.

## Lieferumfang


Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.



Die Duschwannen ab einer Schenkellänge 1600 mm werden mit einem Mittelablauf auf der langen Seite geliefert.



Duschwannen mit Schenkel > 1000 mm



Darstellung mit vormontiertem Minimum-Wannenträger (T1).

## Abmessung

| Bestell-Nr. | Maße in mm       | A    | B    | C    | D   | G   | H    |
|-------------|------------------|------|------|------|-----|-----|------|
| 5951        | 1600 x 700 x 35  | 1600 | 700  | 1500 | 600 | 210 | 800  |
| 5953        | 1600 x 750 x 35  | 1600 | 750  | 1500 | 650 | 210 | 800  |
| 5955        | 1600 x 800 x 35  | 1600 | 800  | 1500 | 700 | 210 | 800  |
| 5961        | 1600 x 900 x 35  | 1600 | 900  | 1500 | 800 | 210 | 800  |
| 5967        | 1600 x 1000 x 35 | 1600 | 1000 | 1500 | 900 | 210 | 800  |
| 5992        | 1700 x 700 x 35  | 1700 | 700  | 1600 | 600 | 210 | 850  |
| 5996        | 1700 x 750 x 35  | 1700 | 750  | 1600 | 700 | 210 | 850  |
| 5971        | 1700 x 800 x 35  | 1700 | 800  | 1600 | 700 | 210 | 850  |
| 5998        | 1700 x 900 x 35  | 1700 | 900  | 1600 | 800 | 210 | 850  |
| 5806        | 1700 x 1000 x 35 | 1700 | 1000 | 1600 | 900 | 210 | 850  |
| 5986        | 1800 x 800 x 35  | 1800 | 800  | 1700 | 700 | 210 | 900  |
| 5982        | 1800 x 900 x 35  | 1800 | 900  | 1700 | 800 | 210 | 900  |
| 5808        | 1800 x 1000 x 35 | 1800 | 1000 | 1700 | 900 | 210 | 900  |
| 5973        | 1900 x 900 x 35  | 1900 | 900  | 1800 | 800 | 210 | 950  |
| 5974        | 2000 x 900 x 35  | 2000 | 900  | 1900 | 800 | 210 | 1000 |